

Platine à Roulement à Billes sans Trous de Passage, Entraînement Micrométrique Métrique, Déplacement de 13 mm



32mm/1.25" Side drive stage and its X-Y-Z configuration

Stock **#38-971** 3-4 JOURS



1



€417,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€417,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Linear (X)

Guide System:
Ball Bearing

Mécanisme:
Metric Micrometer

Position de la Vis:
Side Drive

Type: English
Taille de Plateau (mm): 31.8 x31.0
Course (mm): 13
Construction: Aluminium Stage
Graduations (mm): 0.01
Hauteur (pouces): 0.50
Hauteur (mm): 12.7
Capacité de Charge, Normale (lbs): 6
Remarque: Solid Top
Taille de Plateau (pouces): 1.25 x 1.22
Précision (pouces): 0.00008/inch of travel
Poids (lbs): 0.16
Thrust Capacity, T_a (lbs): 10
Thrust Capacity, T_b (lbs): 3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner