

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Support Laser Ajustable, 140 mm de longueur



#56-332, #56-333

Stock **#56-332** 5 In Stock

-

1

+

€375⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€375,00 prix unitaire
Qté 5-25	€331,50 prix unitaire
Qté 26-49	€305,30 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Adjustable - Tilt

Type:

Cylindrical Tube

Type d'Optique:

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):

140.00	
	Poids (g):
740	
	Construction:
Black Anodized Aluminum	
	Twin Ring Mount Adjustment Screw Pitch (mm):
0.5	
	Tilt Angle (°):
±4	

Filetage & montage

	Taille des optiques compatibles (mm):
20.0 - 55.0	
	Compatible Post:
M6 x 1.0	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Dispensé	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 247:
Contains SVHC(s)	

Description produit

- Conception de deux anneaux jumeaux
 - Versions fixe et ajustable disponibles
 - Idéaux pour les lasers HeNe
 - Nécessitent des [tiges](#) et [supports de tiges](#) pour le montage
- Conçus pour les [lasers HeNe](#), cette monture est idéale pour toute assemblée de tube optique. Le [support de tige métrique](#) est nécessaire pour le montage à une platine.

Informations techniques

