

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

## Support Laser Fixe, 140 mm de longueur



#54-990, #54-991

Stock **#54-990 20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €227<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€227,00 prix unitaire
Qté 5-25	€200,60 prix unitaire
Qté 26-49	€184,80 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Fixed **Type:**

Cylindrical Tube **Type d'Optique:**

### Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):

140.00

525

Poids (g):

Construction:

Black Anodized Aluminum

Twin Ring Mount Adjustment Screw Pitch (mm):

0.5

## Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):

20.0 - 55.0

Compatible Post:

M6 x 1.0

## Conformité réglementaire

RoHS 2015:

[Dispensé](#)

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

Reach 247:

[Contains SVHC\(s\)](#)

## Description produit

- Conception de deux anneaux jumeaux
- Versions fixe et ajustable disponibles
- Idéaux pour les lasers HeNe
- Nécessitent des [tiges](#) et [supports de tiges](#) pour le montage

Conçus pour les [lasers HeNe](#), cette monture est idéale pour toute assemblée de tube optique. Le [support de tige métrique](#) est nécessaire pour le montage à une platine.

## Informations techniques

