

Lentille Hémisphérique en CaF₂ ISP Optics, Non Traitée, 14 mm de dia. | CF-HS-14

See More by [ISP Optics](#)



Stock #24-717 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€216,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€216,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
14.00 ±0.01

Substrat: ☐
Calcium Fluoride (CaF₂), IR Grade

Traitement:
Uncoated

Type:
Half-Ball Lens

Gamme de Longueur d'Onde (nm): 300 - 8000
Épaisseur Centrale CT (mm): 7.00 ±0.05
Indice de Réfraction n_d: 1.434
Numéro de Modèle: CF-HS-14
Rayon R (mm): 7.00
Qualité de Surface: 60-40

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

