

TECHSPEC®

Filtre à Densité Neutre Réfléchissant; OD 1,5; 50 mm carré



Stock **#46-124** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€72,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€72,00
Qté 6+
€57,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
1.5

Substrat: ☐ Float Glass
Longueur (mm): 50.00
Traitement: Surface 1: Inconel
Réflexion (%): 55.00
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.60 Nominal
Transmission (%): 3.2
Type: Neutral Density Filter
Largeur (mm): 50.00
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.5
Ouverture Utile (%): 80
Neutralité: ±5% of Optical Density
Remarque: Optical density values are average over specified blocking wavelength range.
Planéité de Surface (P-V): 4 - 6λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme