

15 x 21.21 x 2mm Elliptical Beamsplitter 50R/50T



Stock #27-608 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€24,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€24,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile (%):
80.00

Spécification du Traitement:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR ¼λ MgF₂ @ 550nm

Tolérance Dimensionnelle (mm):
±0.25

Dimensions (mm):
15.0 x 21.21

Axe Majeur (mm):

21.21
Axe Mineur (mm): 15.00
Réflexion (%): 50.00
Substrat: ☐ N-BK7
Épaisseur (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.25
Transmission (%): 50.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner