

TECHSPEC® 15 x 21mm, Or Protégé, Miroir 4-6λ



Stock **#43-882** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€38,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€38,00

Qté 6+
€30,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Qualité de Surface:
60-40

Dimensions (mm):

15.0 x 21.0
Tolérance Dimensionelle (mm): ±0.25
Spécification du Traitement: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Traitement: Protected Gold (700-10000nm)
Type de Traitement: Metal
Ouverture Utile CA (mm): 14.00 x 19.95
Bords: Seamed, 0.5mm Maximum Edge Chip
Épaisseur (mm): 3.00
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 10000
Longueur (mm): 21.00
Largeur (mm): 15.00
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme