


[Afficher tous les 56 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Fenêtre en Verre Gorilla® Non Traitée, 150 mm de dia., 1,1 mm d'épaisseur



Gorilla® Glass Windows



Stock **#29-736** **6 In Stock**

-

1

+

€83^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€83,00 prix unitaire
Qté 6-25	€67,00 prix unitaire
Qté 26-49	€62,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Protective Window	Type:
8	Cycle de Renforcement Chimique (heures):

Propriétés physiques et mécaniques

135.00	Ouverture Utile CA (mm):
150.00 ±0.25	Diamètre (mm):
1.10 ±0.05	Épaisseur (mm):
Protective as needed	Biseau:
90.00	Ouverture Utile (%):
Ground	Bords:
0.22	Rapport de Poisson:
70	Module d'Élasticité de Young (GPa):

Propriétés optiques

Uncoated	Traitement:
Gorilla® Glass	Substrat: □
1.5	Indice de Réfraction (n _d):
80-50	Qualité de Surface:
350 - 2200	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Propriétés des matériaux

2.39	Densité (g/cm³):
7.58 (0 to +300°C)	Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

• Verre chimiquement renforcé


• Hautement résistantes aux rayures

• Idéales en affichages électroniques

Les Fenêtres Gorilla® en verre sont chimiquement renforcées pour réduire la propagation de défauts de surface. Ces fenêtres à fine épaisseur se composent d'une qualité de surface supérieure et d'une excellente résistance aux rayures. Avec une transmission supérieure à 90 % entre 350 et 600 nm, ces fenêtres offrent une excellente protection pour les affichages électroniques en applications industrielles et commerciales.

Les Fenêtres Gorilla® en verre sont largement utilisées en tant que verre protecteur sur les écrans de pointe incluant les ordinateurs portables, les téléviseurs et les téléphones portables. En raison de leur robuste construction, elles sont idéales dans les applications les plus exigeantes.

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Quote Your Size

;