

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Lentille PCX 15mm de Diametre x 30mm FL, VIS 0° Bords Noircis



Stock #47-874-INK 3-5 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 +

€51,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€51,50

Qté 10+

€46,25

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
15.00 ±0.025

Distance Focale EFL (mm):

30.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 27.90
Traitement: VS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.18 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.25
Rayon R₁ (mm): 15.52
Ouverture Utile CA (mm): 14
f/#: 2
Ouverture Numérique NA: 0.25
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner