

[Afficher tous les 24 produits de la même famille.](#)

Plateau Linéaire Motorisé, Contrôleur Intégré, Course 150 mm, Codeur

See More by [Zaber™](#)



150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289



Stock #22-225 **2 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €3.210⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+ €3.210,00 prix unitaire

Need More? [Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Universal (Metric & English) **Type:**

Yes **Encodeur:**

Yes **Contrôle Manuel / Indicateurs LED:**

Fabricant:
Zaber Technologies Inc.

Remarque:
Requires a 24-48 VDC power supply and either [#15-295](#) for USB connectivity or [#15-297](#) for RS-232 connectivity. A data cable ([#15-296](#) or [#15-299](#)) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.

Moteur:
2-Phase Stepper

Encoder Type:
Rotary Quadrature Encoder

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X)

Guide System:
Recirculating Ball Linear Guide

Taille de Plateau (mm):
65 x 361.2

Course (mm):
150

Précision (µm):
50 (unidirectional)

Contrecoup (µm):
<18

Hauteur (mm):
43.1

Capacité de Charge (kg):
50

Répétabilité (µm):
<3

Vitesse (mm/sec):
0.0003 to 280

Force (N):
<75

Poids (kg):
1.4

Encoder Resolution:
500 CPR

Propriétés optiques

Résolution (µm):
0.49609375

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
<1450

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Precision Lead Screw

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: [#15-294](#)
Europe: [#15-294](#)
Japan: [#23-662](#)
Korea: [#33-773](#)
China: [#15-294](#)

Interface:
USB with [#15-295](#)
RS-232 with [#15-297](#)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 - 50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 247:
[Conforme](#)

Description produit

