

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

150W EKE, Ampoule de Remplacement

See More by [Dolan-Jenner](#)



115V, DC950H Illuminator, #62-002



Stock **#39-606** 16 In Stock

-

1

+

€30⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€30,00 prix unitaire
Qté 10-24	€25,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
200	Durée de Vie Lampe (heures):
Accessory	Type d'Éclairage:

Environnement & durabilité

	Température Couleur (K):
3200.00	

Conformité réglementaire

	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit

- Alimentation régulée en courant continu inférieure à 0,5%
- Faible ondulation de puissance de sortie inférieure à 0,4%
- Contrôle à distance de l'intensité de 0 à 5 VDC analogique
- Durée de vie de la lampe de 200 à 10.000 heures

Le DC-950H est une source lumineuse halogène à quartz de 150 W, économique, conçue spécifiquement pour l'éclairage des systèmes de vision industrielle. Cette source lumineuse a un encombrement réduit, ce qui en fait un complément idéal pour tout laboratoire ou espace de travail. Outre le contrôle de l'intensité de 0 à 100% et le filtre anticalorique, le modèle de base présente une variation de puissance de sortie inférieure à 0,4%, contre 2% pour les éclairages non régulés ou régulés en courant alternatif. L'interface à distance intégrée permet un contrôle précis de l'intensité de la puissance de sortie par l'intermédiaire d'une entrée analogique 0-5VDC ou d'une interface numérique 8 bits. Les [Adaptateurs](#) Dolan-Jenner SX Fiber Optic sont vendus séparément et sont nécessaires pour l'utilisation avec un guide de lumière.

Informations techniques

