

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

## 150W EKE-X, Ampoule de Remplacement

See More by [Dolan-Jenner](#)



M-152 Fiber Optic Illuminator

Stock **#59-477** **16 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €35<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€35,00 prix unitaire
Qté 10-24	€30,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

1,000	<b>Durée de Vie Lampe (heures):</b>
Accessory	<b>Type d'Éclairage:</b>

### Environnement & durabilité

3200.00	<b>Température Couleur (K):</b>
---------	---------------------------------

## Description produit

- Contrôle d'Intensité grâce à un Bouton de Réglage
- Faible Niveau de Bruit (25dB)
- Durée de vie de l'ampoule de 1000 à 10 000 heures selon l'intensité

La Série d'Illuminateurs Fibre Optique Dolan-Jenner Fiber-Lite fut re-conçu pour ajouter un iris optionnel et une durée de vie de lampe cinq fois supérieure qu'auparavant. La durée de vie de l'ampoule EKE 150W est généralement de 1000 à 10 000 heures selon l'intensité. Les Illuminateurs Fibre Optique Dolan-Jenner Fiber-Lite ont une poignée en haut de ceux-ci de profil bas et une porte sur le côté pour la facilité de changement de l'ampoule. Les paramètres additionnels comprennent un interrupteur marche/arrêt, un bouton de réglage pour le contrôle d'intensité et une monture de filtre de 25 mm avec le filtre IR standard inclus. UL, CSA approuvé. Des [adapteurs SX de guides lumineux Dolan-Jenner](#) sont nécessaires pour assembler les [guides lumineux](#) ensemble. [Ampoules de Remplacement](#) sont vendues séparément.

## Informations techniques

