

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

150W EKE-X, Ampoule de Remplacement

See More by [Dolan-Jenner](#)



M-152 Fiber Optic Illuminator

Stock **#59-477** **12 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €35⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-9	€35,00 prix unitaire
Qté 10-24	€30,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Durée de Vie Lampe (heures):
1,000

Type d'Éclairage:
Accessory

Environnement & durabilité

Température Couleur (K):

Conformité réglementaire

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

Description produit

- Contrôle d'Intensité grâce à un Bouton de Réglage
- Faible Niveau de Bruit (25dB)
- Durée de vie de l'ampoule de 1000 à 10 000 heures selon l'intensité

La Série d'Illuminateurs Fibre Optique Dolan-Jenner Fiber-Lite fut re-conçu pour ajouter un iris optionnel et une durée de vie de lampe cinq fois supérieure qu'auparavant. La durée de vie de l'ampoule EKE 150W est généralement de 1000 à 10 000 heures selon l'intensité. Les Illuminateurs Fibre Optique Dolan-Jenner Fiber-Lite ont une poignée en haut de ceux-ci de profil bas et une porte sur le côté pour la facilité de changement de l'ampoule. Les paramètres additionnels comprennent un interrupteur marche/arrêt, un bouton de réglage pour le contrôle d'intensité et une monture de filtre de 25 mm avec le filtre IR standard inclus. UL, CSA approuvé. Des [adapteurs SX de guides lumineux Dolan-Jenner](#) sont nécessaires pour assembler les [guides lumineux](#) ensemble. [Ampoules de Remplacement](#) sont vendues séparément.

Informations techniques

