

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

Guide de Lumière Annulaire Fibre Optique, 1,55" de dia. int.



Stock #54-174 3-4 JOURS



1



€678,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€678,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Angle d'Acceptation (°):
68.00

Diamètre C'Bore (pouces):
1.550

Rayon de Courbure Min. (mm):
38.1

Diamètre Ferrule (pouces): 0.562
Diamètre Fibre (pouces): 0.333
Longueur (pouces): 36
Ouverture Numérique NA: 0.55
Température d'Utilisation (°C): -40 to +107
Diamètre Externe (pouces): 2.562
Angle du Faisceau (°): 5.00
Revêtement PVC: Metal Hose
Diamètre Fibre (µm): 50.00
Diamètre Interne (pouces): 1.550
Distance de Travail (pouces): 2.7-4.5
Tolérance Longueur (pouces): ±0.5
Fraction d'Emballage (%): 82% nominal
Indice du Coeur n_d: 1.581
Indice de Réfraction n_d : 1.487
Pertes de Transmission: 6% per ft. at 600nm
Type d'Éclairage: Fiber Optic Light Guide
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible: SX: #38-946 MX: #66-908
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2000
Géométrie: Ring Light

Conformité réglementaire

Reach 174: Conforme
RoHS: Non Conforme
Certificate of Conformance: Visionner