

Feuille Non Montée 2" x 2", Angle de Diffusion de 15°



Stock **#47-676** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€242,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€242,50

Qté 6+

€206,25

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Tolérance Angulaire (°):
±1.5

Angle de Diffusion (°):
15 (FWHM)

Tolérance Dimensionnelle (mm):
±0.5

Dimensions (pouces):

2 x2
Dimensions (mm): 50.80 x 50.80
Température d'Utilisation (°C): -30 to +100 (Maximum of 240 Hours)
Substrat: ☐ Polycarbonate
Épaisseur (mm): 0.78
Transmission (%): >85
Type: Holographic Diffuser
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Largeur (mm): 50.80
Construction: Unmounted
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.22 J/cm ² @ 1064nm, 10ns (typical)
Longueur (mm): 50.80

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme