

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 15mm Prisme Dove, traite Aluminium



Stock #45-815 3-4 JOURS

1 €128,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€128,00

Qté 6+

€115,20

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Aluminum with protective overcoat

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Hauteur (mm):
15.0

Longueur (mm): 62.50
Qualité de Surface: 60-40
Type: Dove Prism
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.13 Legs, ±0.25 Length
Tolérance Angulaire (arcmin): 2
Biseau: Protective bevel as needed
Orientation de l'Image: Right-Handed
Spécification du Traitement: Reflective Surfaces: R _{avg} >85% FROM400-700nm, @ 45° AOI
Déviatiion du Faisceau (°): 180
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Planéité de Surface (P-V): λ/8 (Entrance and Exit Faces)
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.3 J/cm² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner