

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

1,5mm Dia. X 1mm FL, Traitement Telecom-NIR, Lentille PCX



Stock #45-968 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 + **€21,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€21,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
1.50 +0.00/-0.05

Distance Focale EFL (mm):
1.00 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):
0.57

Traitement:
Telecom-NIR

Spécification du Traitement:

R_{abs} ≤0.25% @ 1295 - 1325nm
R_{abs} ≤0.25% @ 1535 - 1565nm
R_{avg} ≤0.25% @ 1200 - 1600nm

Substrat: 

Qualité de Surface:
20-10

Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ

Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Tolérance Distance Focale (%):
±1

Centrage (arcmin):
30-45

Épaisseur Centrale CT (mm):
0.80 ±0.05

Épaisseur au Bord ET (mm):
0.35

Rayon R₁ (mm):
0.85

Ouverture Utile CA (mm):
1.35

f/#:
0.67

Ouverture Numérique NA:
0.75

Type:
Plano-Convex Lens

Biseau:
Protective bevel as needed

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
1200 - 1600

Conformité réglementaire

RoHS:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner