

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 15mm Dia x 50mm FL, traite VIS 0°, Lentille Achromatique



Stock #47-702 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€97,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€97,00

Qté 6+

€77,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
15.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

50.00
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Distance Focale Arrière BFL (mm): 46.17
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Ouverture Utile CA (mm): 14.00
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 6.50 ±0.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm): 5.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 2 (mm): 1.50 ±0.10
Rayon R ₁ (mm): 26.81
Rayon R ₂ (mm): -23.82
Rayon R ₃ (mm): -90.79
Épaisseur au Bord ET (mm): 5.12
Substrat: □ N-BK7 / N-SF5
Qualité de Surface: 40-20
f/#: 3.33
Ouverture Numérique NA: 0.15
Traitement: VIS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner