

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front)



Stock #23-923

3-4 JOURS

-

 1

+

€680,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€680,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Linear (X)

Guide System:
Ball Bearing

Mécanisme:

Lead Screw
Type: Metric
Taille de Plateau (mm): 70 x 107
Course (mm): 15
Précision (µm): 5
Contrecoup (µm): 50
Construction: Aluminum, 3D Printed Plastic
Interface: USB-C
Hauteur (mm): 33
Capacité de Charge (kg): 1
Filetage: (9) M6 x 1.0, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4
Remarque: Two integrated, adjustable limit switches Controller Required: #23-931
Température d'Utilisation (°C): 10-40
Parallélisme (µm): 22
Répétabilité (µm): 3
Résolution (µm): 5
Vitesse (mm/sec): 40
Moteur: Stepper Motor
Poids (kg): 0.615
Interface: USB-C
Maximum Operating Current (mA): 600
Min. Incremental Movement (µm): 1.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner