

TECHSPEC® 15mm, non traité, Prisme à Angle Droit Silice Fondue UV



TECHSPEC UV Fused Silica Right Angle Prisms

Stock **#45-184** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€90,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€90,00

Qté 6+
€72,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Uncoated

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Qualité de Surface:
60-40

Type: Right Angle Prism
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.10 Legs
Tolérance Angulaire (arcmin): ±5
Biseau: Protective bevel as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 21.20
Longueur des Côtés (mm): 15.00
Tolérance Pyramide (arcmin): ±5
Orientation de l'Image: Left-Handed
Déviatiion du Faisceau (°): 90
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Planéité de Surface (P-V): λ/2

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner