

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Prisme à Angle Droit en N-BK7 Traité VIS 0° (Hypoténuse Traitée), 15 mm



Broadband Anti-Reflection Coated Hypotenuse Prism

Stock **#34-403** **6 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €128⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€128,00 prix unitaire
Qté 6-25	€102,00 prix unitaire
Qté 26-49	€96,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Right Angle Prism **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

+0/-0.1 **Tolérance Dimensionelle (mm):**

Biseau:

Protective as needed

21.20 Longueur de l'Hypoténuse (mm):

15.00 Longueur des Côtés (mm):

Propriétés optiques

±15 Déviation de Faisceau (arcsec):

VIS 0° (425-675nm) Traitement:

N-BK7 Substrat: □

40-20 Qualité de Surface:

Left-Handed Orientation de l'Image:

R_{avg} ≤ 0.4% @ 425 - 675nm Spécification du Traitement:

90 Déviation du Faisceau (°):

350 - 2200 Gamme de Longueur d'Onde (nm):

1.25 Power (fringes) @ 632.8nm:

0.25 Irregularity (fringes) @ 632.8nm:

Conformité réglementaire

Conforme RoHS 2015:

Visionner Certificate of Conformance:

Conforme Reach 235:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série


En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit

- Rétro-Rélecteur à un seul axe
- Image orientée à droite
- Options visibles et proche IR disponibles

Les Prismes à Angle Droit Traités BBAR en N-BK7 (Hypoténuse Traitée) TECHSPEC® sont parfaits pour les applications nécessitant un retro-rélecteur à un seul axe. Ces prismes figurent plusieurs options de traitement qui couvrent le spectre visible et infrarouge proche, et ont également des tolérances angulaires étroites. Ces Prismes à Angle Droit Traités BBAR en N-BK7 (Hypoténuse Traitée) TECHSPEC® sont aussi disponibles en tailles sur mesure.

Informations techniques





Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Tunnel Diagram



Right Angle Prism Tunnel Diagram

Coating Curves
