

TECHSPEC® 16,25" de Dia. x 80" FL Aluminium Amélioré, Miroir Parabolique



Stock #32-725-533 3-4 JOURS

- 1 + **€7.793,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2
€7.793,00

Qté 3+
€6.624,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: BOROFLOAT®SUPREMAX®

Tolérance Distance Focale (%):
±1.5

Qualité de Surface:
60-40

Précision de Surface:

N/8
Diamètre (pouces): 16.25 +0.06/-0
Diamètre (mm): 412.80 +1.5/-0
Distance Focale EFL (pouces): 80.0
Distance Focale EFL (mm): 2,032.00
Radius of Curvature (mm): 4,064.00
Ouverture (f/#): f/4.9
Traitement: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Type de Traitement: Metal
Surface Arrière: Ground
Ouverture Utile CA (mm): 372
Épaisseur au Bord ET (pouces): 3.25
Épaisseur au Bord ET (mm): 82.60
Type: Parabolic Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.45 - 0.65
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 650
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme