

TECHSPEC® 16,25" de Dia. x 80" FL Non Traité, Miroir Parabolique



Stock **#32-725-000** 3-4 JOURS

- 1 + **€6.993,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2

€6.993,00

Qté 3+

€5.944,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: ☐

BOROFLOAT®SUPREMAX®

Tolérance Distance Focale (%):
±1.5

Qualité de Surface:
60-40

Précision de Surface:

N/8
Diamètre (pouces): 16.25 +0.06/-0
Diamètre (mm): 412.80 +1.5/-0
Distance Focale EFL (pouces): 80.0
Distance Focale EFL (mm): 2,032.00
Radius of Curvature (mm): 4,064.00
Ouverture (f/#): f/4.9
Traitement: Uncoated
Type de Traitement: Uncoated
Surface Arrière: Ground
Ouverture Utile CA (mm): 372
Épaisseur au Bord ET (pouces): 3.25
Épaisseur au Bord ET (mm): 82.60
Type: Parabolic Mirror

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner