

Lentille GRIN Non Traitée, 1,8 mm de dia, 1550 nm DWL, 0,23 mm WD



Stock **#64-532** 3-4 JOURS

-

1

+

€57,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€57,50

Qté 11+
€51,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
1.80 +0.00/-0.01

Distance Focale EFL (mm):
1.75

Substrat: ☐
Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions

f/#:

0.97
Ouverture Numérique NA: 0.51
Traitement: Uncoated
Type: Gradient Index Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1310 - 1550
Ouverture Utile (%) : 90.00
Constant Gradient (mm⁻¹): 0.358
Indice de Réfraction n_d - Centre des Lentilles: 1.616
Longueur (mm): 4.01
Ecrou: 0.23
Qualité de Surface: 40-20
Distance de Travail (mm): 0.23
Tolérance Distance de Travail (mm): ±0.01
Tolérance longueur (%) : ±5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner