

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Guide de Lumiere a Deux Bras, 1/8" X 36"



Stock #54-199 [CONTACT](#)

-

1

+

 €205,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€205,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Angle d'Acceptation (°):
68.00

Rayon de Courbure Min. (mm):
19.05

Diamètre Fibre (pouces):
0.125/0.089 (Ø1/Ø2)

Longueur (pouces):
36.00

Ouverture Numérique NA: 0.55
Température d'Utilisation (°C): -40 to +107
Diamètre Fibre (µm): 50.00
Tolérance Longueur (pouces): ± 0.5
Fraction d'Emballage (%): 82.00
Indice du Cœur n_d: 1.581
Indice de Réfraction n_d : 1.487
Pertes de Transmission: 6% per foot at 600nm
Type d'Éclairage: Fiber Optic Light Guide
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible: SX: #38-943 MX: #66-904
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2000
Géométrie: Spot Light

Conformité réglementaire

Reach 174: Conforme
RoHS: Non Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
