

Guide de Lumière Fibre Optique Flexible, 1/8" x 48"



1/8" Flexible Fiber Optic Light Guide

Stock **#39-366** [CONTACT](#)



1



€112,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€112,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Angle d'Acceptation (°):
68.00

Rayon de Courbure Min. (mm):
19.05

Diamètre (pouces):
0.13

Longueur (pouces):
48.00

Ouverture Numérique NA: 0.55
Température d'Utilisation (°C): -40 to +107
Diamètre Fibre (µm): 50.00
Fraction d'Emballage (%): 82% nominal
Indice du Coeur n_d: 1.581
Indice de Réfraction n_d : 1.487
Type d'Éclairage: Fiber Optic Light Guide
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible: SX: #38-943 MX: #66-904
Géométrie: Spot Light

Conformité réglementaire

Reach 174: Conforme
RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner