

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

## 1,95" LED Diffuselite, Blanche

See More by [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators

Stock **#66-806** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ €1.045<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.045,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

**Remarque :** Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

DL2230-WH-IC **Numéro de Modèle:**

50,000 **Durée de Vie LED (heures):**

30.00 **Nombre de LEDs:**

1.00	<b>Nombre de Chaînes:</b>
LED Illuminator	<b>Type d'Éclairage:</b>
Optional Manual Intensity Adjustment <a href="#">#86-887</a> and <a href="#">#89-555</a> are Available	<b>Remarque:</b>
Advanced Illumination	<b>Fabricant:</b>
Diffuse	<b>Géométrie:</b>
Constant	<b>Mode d'Éclairage:</b>

## Propriétés physiques et mécaniques

49.00	<b>Hauteur (mm):</b>
71.9 L x 71.9 W	<b>Dimensions (mm):</b>
50.00	<b>Couverture de Champ (mm):</b>

## Propriétés optiques

White	<b>Couleur:</b>
13 - 50	<b>Distance de Travail (mm):</b>
N/A	<b>Tolérance de Longueur d'Onde (nm):</b>
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)	<b>Distribution Lumineuse (%):</b>

## Electrical

30.00	<b>Maximum Trigger Frequency (Hz):</b>
-------	--

## Connectivité matérielle & interfaçage

Flying Leads	<b>Connecteur:</b>
Power Supply Required and Sold Separately. USA: <a href="#">#66-855</a> Europe: <a href="#">#66-855</a> Japan: <a href="#">#89-513</a> Korea: <a href="#">#33-773</a> China: <a href="#">#66-855</a>	<b>Alimentation d'Énergie:</b>

## Environnement & durabilité

0 to 65	<b>Température d'Utilisation (°C):</b>
---------	--

## Conformité réglementaire

<a href="#">Conforme</a>	<b>RoHS 2015:</b>
<a href="#">Visionner</a>	<b>Certificate of Conformance:</b>
<a href="#">Contains SVHC(s)</a>	<b>Reach 233:</b>

## Description produit

- Excellents pour les surfaces d'éclairage incurvées
- Bien adaptés à l'inspection de petits objets spéculaires
- Intensité variable, signal stroboscopique possible

Les Illuminateurs LED Diffuselite de Advanced Illumination sont excellents pour l'inspection de petits éléments réfléchissants. L'intensité des LEDs peut être ajustée par le potentiomètre en ligne. La distribution de lumière projetée est de ±10% bord à bord. Les modèles de 3,35" et de 6,35" comprennent des LEDs très lumineuses.

**Remarque :** Alimentation 24 V requise, [#66-855](#). Des [Accessoires pour Produits d'Advanced Illumination](#) sont disponibles et vendus séparément.

La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope peut être ajustée entre 30 et 300 µs grâce à un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée du trigger est compatible CMOS/TTL. La fréquence de déclenchement maximum est de 30 Hz.