

TECHSPEC®

Miroir Sphérique Non Traité, 1" de dia., 2" FL



Stock **#43-338** 3-4 JOURS

-

1

+

€98,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€98,00

Qté 10+
€83,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Substrat: ☐
[BOROFLOAT®](#)

Tolérance Distance Focale (%):
±2

Qualité de Surface:
60-40

Précision de Surface: λ/4
Diamètre (pouces): 1.0
Diamètre (mm): 25.40 +0/-0.3
Tolérance Diamètre (pouces): +0/-0.01
Distance Focale EFL (pouces): 2.00
Distance Focale EFL (mm): 50.80
Radius of Curvature (mm): 101.60
Ouverture (f/#): f/2
Traitement: Uncoated
Type de Traitement: Uncoated
Surface Arrière: Ground
Épaisseur au Bord ET (pouces): 0.25
Épaisseur au Bord ET (mm): 6.35
Tolérance Épaisseur au Bord (%): +0.0/-15
Type: Spherical Mirror

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner