

Platine sans Trous de Passage 2,62", Entraînement Micrométrique Impérial, Course de 1"



Stock #38-199 3-4 JOURS

- 1 + **€1.193,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€1.193,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Linear (X)

Guide System:
Ball Bearing

Mécanisme:
Digital Micrometer (English)

Position de la Vis:
Center Drive

Type:
English

Taille de Plateau (mm): 66.5 x 66.5
Course (pouces): 1
Construction: Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
Graduations (pouces): 0.00005
Capacité de Charge, Normale (lbs): 62
Capacité de Charge, T_a (lbs): 10
Capacité de Charge, T_b (lbs): 2
Remarque: Solid Top
Taille de Plateau (pouces): 2.62 x 2.62
Précision (pouces): 0.00008 per inch of travel
Poids (lbs): 1.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner