

1" x 3", négative, Mire USAF à Motif Circulaire



USAF Pattern Wheel Targets



Stock **#59-204** **5 In Stock**



1



€386^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€386,00 prix unitaire
Qté 5+	€367,30 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm):
1.50

Parallélisme (pouces):
<0.0005 per inch

Tolérance Largeur de Ligne (mm):
±0.0005

Propriétés optiques	
First Surface Reflective Chromium	Traitement:
Float Glass	Substrat:
Minimum: Group 2 Element 1 Maximum: Group 7 Element 6	Résolution:
20-10	Qualité de Surface:
2λ	Planéité de Surface (P-V):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

Description produit

- Teste des Résolutions de 4-228 lp/mm
- Réduit la Durée Test
- Teste des Points Multiples

Ce motif USAF est une mire idéale pour mesurer la résolution à différents points d'un champ de vision d'un système d'imagerie. Le motif est disponible en trois tailles de substrat: 1" carré, 1.5" diamètre, ou en diapo 1" x 3". Chaque taille inclut 8 motifs USAF dans un motif circulaire plus un motif au centre. Chaque taille est offerte en positive (motif opaque sur fond clair) ou négative (motif clair sur fond opaque).

Informations techniques

Element	Group No.					
	2	3	4	5	6	7
1	4.00	8.00	16.00	32.0	64.0	128.0
2	4.49	8.98	17.95	36.0	71.8	144.0
3	5.04	10.10	20.16	40.3	80.6	161.0
4	5.66	11.30	22.62	45.3	90.5	181.0
5	6.35	12.70	25.39	50.8	102.0	203.0
6	7.13	14.30	28.50	57.0	114.0	228.0