

[Afficher tous les 21 produits de la même famille.](#)

Embouts Coniques Bloquant les UV, Type 20 (50 pièces)



20 Gauge (50 Count), UVBlocking Tapered Tips, #55-063

Stock **#55-063** **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €61⁵⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€61,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

20 Gauge, Pink Color **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

0.61 **Diamètre Interne (mm):**

0.91 **Diamètre Externe (mm):**

Description produit

- Des Cartouches Vides sont disponibles en versions transparentes, ambrées et opaques
- Les Pointes de Distribution sont disponibles en plastique et en acier
- Des [Pistolets à Jet](#) et des [Cartouches d'Adhésifs Norland Préremplies](#) sont également disponibles

Des flacons de distribution, des pointes et d'autres accessoires peuvent être utilisés avec des pistolets à jet et des pistons manuels. Les Flacons de Distribution sont disponibles dans une version transparente pour les fluides normaux, dans une version ambrée pour les fluides à traitement UV et dans une version opaque pour les fluides sensibles à la lumière. Les pointes de distribution sont disponibles en plastique et en acier pour garantir le contrôle de différents niveaux de dépôts, sans écoulement.

Remarque : Les flacons, pointes et adhésifs sont vendus séparément des [distributeurs](#). Des [barillets d'adhésifs Norland pré-chargés](#) sont également disponibles.

;