

20 x 28.28 x 2.5mm Elliptical Beamsplitter 50R/50T



Stock #27-609 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€24,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€24,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile (%):
80.00

Spécification du Traitement:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR ¼λ MgF₂ @ 550nm

Tolérance Dimensionnelle (mm):
±0.25

Dimensions (mm):
20.0 x 28.28

Axe Majeur (mm):

28.28
Axe Mineur (mm): 20.00
Réflexion (%): 50.00
Substrat: ☐ N-BK7
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.25
Transmission (%): 50.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner