

Plateau Rotatif Impérial, 2"



Stock #33-465 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€866,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€866,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Filetage:
(12) 6-32 on 0.625", 1.125" & 1.50" dia. B.C.

Type:
English

Poids (lbs):
1

Taille de Plateau (mm):
44.4 x 44.4

Taille de Plateau (pouces):
1.75 x 1.75

Construction: Aluminum top and base; steel tangent arm drive
Filetage au Centre: 0.25" Dia. Thru
Course (°): ±5 (Fine), 360 (Coarse)
Mécanisme: Tangent Arm
Incréments (arcmin): 12
Capacité de Charge, Normale (lbs): 10
Capacité de Charge, Verticale (lbs): 4
Type de Mouvement: Rotary
Guide System: Ball Bearing
Table Diameter (inches): 2

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner