

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 20mm, 980nm, Cube Separateur Polarisant a Kale Laser



TECHSPEC Laser Line Polarizing Cube Beamsplitters

Stock **#48-883** FIN DE SÉRIE ☐ En Stock

-

1

+

€99,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€99,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Déviation de Faisceau (arcmin):
±3

Biseau:
Protective bevel as needed

Ouverture Utile (%):
90.00

Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 980nm

Construction:

Cube
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 980
Dimensions (mm): 20.0 x 20.0 x 20.0 ±0.1
Rapport d'Extinction: 1000:1
Transmission Polarisation-P (%): >90
Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%): >99.5
Substrat:  N-BK7
Planéité de Surface (P-V): λ/4
Qualité de Surface: 40-20
Type: Linear Polarizer

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

