


20mm Dia. x 80mm Distance Focale, Miroir Sphérique



Stock **#46-239** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€46,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-49

€46,50

Qté 50+

€42,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat:
[N-BK7](#)

Tolérance Distance Focale (%):
±2

Qualité de Surface:
60-40

Précision de Surface:

<i>N</i> 4
Diamètre (mm): 20.00 +0.00/-0.30
Distance Focale EFL (mm): 80.00
Radius of Curvature (mm): 160.00
Ouverture (f/#): f/4
Traitement: Protected Aluminum (400-2000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm
Type de Traitement: Metal
Surface Arrière: Ground
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.30
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.31
Bords: Ground
Rayon R (mm): 160.0
Type: Spherical Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2000

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme