

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #64-013 ☐ En Stock

-

1

+

€88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€88,00
Qté 6+
€70,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
20.00 +0.00/-0.20

Planéité de Surface (P-V):
λ/10 (measured before coating)

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Surface Arrière: Commercial Polish
Qualité de Surface: 20-10
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.20
Spécification du Traitement: R _{avg} >95% @450 - 650nm
Traitement: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Type de Traitement: Metal
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%): 90
Bords: Ground
Parallélisme (arcsec): 30
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.20
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.45 - 0.65
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 650
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme