

TECHSPEC® 2mm Diamètre x 4mm Longuer, Lentille Barre en N-BK7



Stock **#54-087** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €50⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€50,00 prix unitaire
Qté 6-25	€40,00 prix unitaire
Qté 26-49	€38,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Rod Lens **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

2.00 +0.00/-0.03 **Diamètre (mm):**

4.00 **Longueur (mm):**

Tolérance Longueur (mm):
+0/-0.1

Propriétés optiques

N-BK7 **Substrat:**

Uncoated **Traitement:**

350 - 2200 **Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

40-20 **Qualité de Surface:**

Conformité réglementaire

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

Description produit

- Focalisent la lumière collimatée en une ligne
 - Disponibles dans des diamètres aussi petits que 1 mm
- Les Lentilles Barres TECHSPEC® sont polies sur la circonférence et dépolies aux deux extrémités. La performance optique est similaire à celle d'une lentille cylindrique. La lumière collimatée passant au travers du diamètre de la lentille sera focalisée en une ligne. Les Lentilles Barres TECHSPEC® sont proposées dans des diamètres allant de 1 à 10 mm.

Informations techniques

Rod Lens

