

Feuille de Filtre UV, 20" x 24"



Stock **#39-426** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €29⁵⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€29,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Longpass Filter **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

508.0 x 609.6 **Dimensions (mm):**

609.60 **Longueur (mm):**

20 x 24 **Dimensions (pouces):**

508.00 Largeur (mm):

Propriétés optiques

400.00 Longueur d'Onde de Coupure (nm) :

Polyester Film Substrat:

Clear Couleur:

200 - 750 Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire

Conforme Reach 191:

Conforme RoHS 2015:

Visionner Certificate of Conformance:

Description produit

- Filtres en polyester flexible, pratiquement transparent
- Substrat en polytéréphtalate d'éthylène (PET) pour absorber les rayons UV
- Transmission < 10 % en dessous de 390 nm

Un filtre flexible virtuellement transparent, spécialement revêtu pour absorber les rayons UV. La matériau permet moins de 10% de transmission en dessous de 390nm. 0.04mm d'épaisseur.

Informations techniques

