

Feuille de Filtre UV, 20" x 24"



Stock **#39-426** 20+ In Stock

-

1

+

€29^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€29,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

	Type:
Longpass Filter	

Propriétés physiques et mécaniques

508.0 x 609.6	Dimensions (mm):
609.60	Longueur (mm):
20 x 24	Dimensions (pouces):

508.00	Largeur (mm):
Propriétés optiques	
400.00	Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
Polyester Film	Substrat: ☐
Clear	Couleur:
200 - 750	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire	
Conforme	Reach 191:
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Filtres en polyester flexible, pratiquement transparent
- Substrat en polytéraphtalate d'éthylène (PET) pour absorber les rayons UV
- Tansmission < 10 % en dessous de 390 nm

Un filtre flexible virtuellement transparent, spécialement revêtu pour absorber les rayons UV. La matériau permet moins de 10% de transmission en dessous de 390nm. 0.04mm d'épaisseur.

Informations techniques

