

[Afficher tous les 15 produits de la même famille.](#)

20X Obj. Mitutoyo Plan Apo Corrigé Infini Longue Dist. Travail

See More by [Mitutoyo](#)



20X Mitutoyo Plan Apo Infinity Corrected Long WD Objective, #46-145

Stock **#46-145** 8 In Stock

-

1

+

€2.690⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.690,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Numéro de Modèle:	
378-804-3	
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) : Focal Length: 200mm	
Type:	
Microscope Objective	
Style:	
Infinity Corrected	

Mtutoyo	Fabricant:
Propriétés physiques et mécaniques	
75.00	Longueur de Filetage Extérieur (mm):
32	Diamètre Max. (mm):
270.00	Poids (g):
8.40	Dia. pupille de sortie (mm):
Propriétés optiques	
N/A	Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.32mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.44mm	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
10.00	Distance Focale FL (mm):
20X	Grossisse- ment:
0.42	Ouverture Numérique NA:
0.7	Pouvoir de Résolution (µm):
1.60	Profondeur de champ (µm):
1.2	Champ de Vision, Oculaire 24 Dia. de Champ (mm):
0.9	Champ de Vision, Ocualire 18 Dia. de Champ (mm) :
20.0	Distance de Travail (mm):
435 - 655	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
95	Parfocal Length (mm):
N/A	Liquide d'Immersion :
Capteur	
2/3"	Taille maximale du capteur:
Filetage & montage	
M26 x 36 TPI	Filetage:
Environnement & durabilité	
+5 to +40	Température d'Utilisation (°C):
20 - 80%	Humidité d'Utilisation:
Conformité réglementaire	
Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	REACH 241:

Description produit

- Longues distances de travail
- Inspection à fond clair
- Design plan-apochromatique de haute qualité
- Image plane le long du champ de vision

Les Objectifs Mtutoyo Corrigés à l'Infini - Longues Distances de Travail sont réputés dans le monde entier pour établir la norme d'excellence en matière d'optique de microscope à longue distance de travail. Ils possèdent la meilleure combinaison de distance de travail et de performance optique en utilisant une nouvelle approche, évitant ainsi les conventions obsolètes utilisées par les concurrents. L'augmentation de la taille et de la longueur des objectifs a facilité la conception (distance parfocale de 95 mm). Les objectifs sont tous des Plans Apochromatiques afin de maintenir une ouverture numérique et un contraste aussi élevés que possible. Un objectif apochromatique


corrige l'aberration chromatique pour le rouge, le bleu et le jaune, alors qu'un objectif achromatique standard ne corrige que le rouge et le bleu. Les Plans Apochromatiques sont généralement très chers, mais à volume important le prix peut alors garder un prix équivalent aux Achromatiques standard à longues distances de travail. Les Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - Longues Distances de Travail sont optimisés pour un éclairage en champ clair (éclairage incident parallèle à l'axe optique) et sont idéaux pour les applications d'éclairage en ligne. Un objectif secondaire (ou tube) est nécessaire pour un système de correction à l'infini. Tous les grossissements indiqués sont basés sur une distance focale de lentille tube de 200 mm. Filetages monture : M26 x 0,706 pitch (36 TPI).

Séries M Plan Apo SL

- Super-Longues Distances de Travail pour Inspection à Fond Clair
- 13 mm de Distance de Travail pour 100X
- Plan Apochromat de Haute Qualité
- Image Plate le Long du Champ de Vision Total
- Bonne Reproductibilité de Couleur

Lentilles Tubes Accessoires

Les **Lentilles Tubes Accessoires** et les **Adaptateurs Filetés de Monture C** peuvent être utilisés pour adapter les objectifs Mitutoyo à d'autres configurations.



M Plan Apo	A	B	C	D	E	F	No. de Stock
1X	84,0 mm	0,0 mm	38,0 mm	38,0 mm	41,0 mm	34,0 mm	#58-235
2X	61,0 mm	1,4 mm	27,5 mm	24,7 mm	32,2 mm	34,0 mm	#46-142
5X	61,0 mm	1,6 mm	25,0 mm	23,0 mm	32,2 mm	34,0 mm	#46-143
7,5X	60,0 mm	0,0 mm	25,0 mm	24,0 mm	32,2 mm	34,0 mm	#66-383
10X	61,0 mm	0,0 mm	28,2 mm	28,2 mm	32,2 mm	34,0 mm	#46-144
20X	75,0 mm	0,0 mm	29,2 mm	29,2 mm	32,2 mm	34,0 mm	#46-145
50X	82,0 mm	0,0 mm	29,2 mm	29,2 mm	32,2 mm	34,0 mm	#46-146
100X	89,0 mm	4,7 mm	29,2 mm	17,8 mm	32,2 mm	34,0 mm	#46-147
M Plan Apo HR	A	B	C	D	E	F	No. de Stock
10X	80,0 mm	0,2 mm	29,0 mm	26,0 mm	37,0 mm	39,0 mm	#58-236
50X	89,8 mm	0,0 mm	28,2 mm	28,2 mm	32,2 mm	34,0 mm	#58-237
100X	93,7 mm	0,0 mm	28,2 mm	28,2 mm	32,2 mm	34,0 mm	#58-238
M Plan APO SL	A	B	C	D	E	F	No. de Stock
20X	64,5 mm	1,2 mm	25,2 mm	23,5 mm	32,2 mm	34,0 mm	#46-398
50X	74,5 mm	3,9 mm	25,2 mm	24,2 mm	32,2 mm	34,0 mm	#46-399
80X	80,0 mm	2,5 mm	25,2 mm	21,6 mm	32, 2mm	34,0 mm	#46-400
100X	82,0 mm	1,3 mm	25,2 mm	22,0 mm	32,2 mm	34,0 mm	#46-401
200X	82,0 mm	0,5 mm	29,4 mm	27,0 mm	37,0 mm	39,0 mm	#56-072

