

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtres Passe-Haut en verre Colore a Monture C HOYA R-60 (600 nm), 22 mm CA



22mm CAC-Mount Longpass Glass Color Filter

Stock #13-032 3-4 JOURS

1 €93,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€93,00

Qté 10+

€83,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 +0/-0.25

Ouverture Utile CA (mm):
22.0

Position de Coupure λ_c (nm):
600±6

Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 600.00
Densité (g/cm³): 2.69
Numéro de Verre/Filtre: Hoya R-60
Substrat: Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Red
Limite de Bande Passante 1 λ_{p1} (nm): 620.00
Transmittance Spectrale t_p (%): 93.00
Limite du Stopband λ_s(nm): 558.00
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 560.00
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: VS
Facteur de Réflexion P_d: 0.92
Épaisseur du Substrat (mm): 2.50 ±0.2
Type de Filetage: C-Mount
Longueur Totale (mm): 20.3
Mount Diameter (mm): 30.0
Filter Included: #66-054
Mount Included: #56-353

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner