

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtres Passe-Haut en verre Colore a Monture C SCHOTT N-WG-320, 22 mm CA



22mm CAC-Mount Longpass Glass Color Filter

Stock #13-026 3-4 JOURS

1

€93,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€93,00

Qté 10+

€83,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
25.40 ±0.38

Ouverture Utile CA (mm):  
22.0

Position de Coupure λ<sub>c</sub> (nm):  
320±6

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Longueur d'Onde de Coupure (nm) :<br>320.00               |
| Densité (g/cm³):<br>2.51                                  |
| Numéro de Verre/Filtre:<br><a href="#">SCHOTT N-WG320</a> |
| Substrat: <input type="checkbox"/><br>Colored Glass       |
| Traitement:<br>Uncoated                                   |
| Couleur:<br>Clear                                         |
| Limite de Bande Passante 1 $\lambda_{p1}$ (nm):<br>470.00 |
| Transmittance Spectrale $t_p$ (%):<br>92                  |
| Limite du Stopband $\lambda_s$ (nm):<br>280.00            |
| Qualité de Surface:<br>80-50                              |
| Température de Transformation (°C):<br>563.00             |
| Type:<br>Longpass Filter                                  |
| Longueur d'Onde:<br>UV                                    |
| Facteur de Réflexion $P_d$ :<br>0.92                      |
| Épaisseur du Substrat (mm):<br>3.00 ±0.2                  |
| Type de Filetage:<br>C-Mount                              |
| Longueur Totale (mm):<br>20.3                             |
| Mount Diameter (mm):<br>30.0                              |
| Filter Included:<br><a href="#">#46-420</a>               |
| Mount Included:<br><a href="#">#56-353</a>                |

Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| RoHS:<br><a href="#">Conforme</a>                        |
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |