

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



22mm CAC-Mount Longpass Glass Color Filter

Stock **#13-036** ☐ En Stock

-

1

+

€93,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€93,00
Qté 10+
€83,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Diamètre (mm): 25.40 ±0.38	
Ouverture Utile CA (mm): 22.0	
Position de Coupure λ _c (nm): 715±9	

Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 715.00
Densité (g/cm³): 2.76
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT RG715
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Limite de Bande Passante 1 λ_{p1} (nm): 810.00
Transmittance Spectrale t_p (%): 96.00
Limite du Stopband λ_s(nm): 620.00
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 532.00
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: IR
Facteur de Réflexion P_d: 0.91
Épaisseur du Substrat (mm): 3.00 ±0.2
Type de Filetage: C-Mount
Longueur Totale (mm): 20.3
Mount Diameter (mm): 30.0
Filter Included: #46-065
Mount Included: #56-353

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner