

Guide de Lumière Semi-Rigide à Deux Bras 23"



Stock **#54-212** ☐ En Stock

⊖ 1 ⊕

€422,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€422,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Acceptation (°):
68.00

Rayon de Courbure Min. (mm):
101.6

Diamètre Fibre (pouces):
0.265

Longueur (pouces):
23.00

Ouverture Numérique NA:
0.55

Température d'Utilisation (°C): -40 to +107
Diamètre Fibre (µm): 50.00
Type: Dual Branch
Tolérance Longueur (pouces): ±0.5
Fraction d'Emballage (%): 82.00
Indice du Cœur n_d: 1.581
Indice de Réfraction n_d : 1.487
Pertes de Transmission: 6% per foot at 600nm
Type d'Éclairage: Fiber Optic Light Guide
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible: SX: #38-947
Géométrie: Spot Light

Conformité réglementaire

Reach 174: Conforme
RoHS: Non Conforme
Certificate of Conformance: Visionner