

23" Single Branch Semi-Rigid Light Guide



Stock #54-210 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€221,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€221,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Acceptation (°):
68.00

Rayon de Courbure Min. (mm):
101.6

Diamètre Fibre (pouces):
0.188

Longueur (pouces):
23.00

Ouverture Numérique NA:
0.55

Température d'Utilisation (°C): -40 to +107
Diamètre Fibre (µm): 50.00
Type: Single Branch
Tolérance Longueur (pouces): ±0.5
Fraction d'Emballage (%): 82.00
Indice du Cœur n_d: 1.581
Indice de Réfraction n_d : 1.487
Pertes de Transmission: 6% per foot at 600nm
Type d'Éclairage: Fiber Optic Light Guide
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible: SX: #38-946
Géométrie: Spot Light

Conformité réglementaire

Reach 174: Conforme
RoHS: Non Conforme
Certificate of Conformance: Visionner