

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Support Laser Fixe, 240 mm de longueur



#54-990, #54-991

Stock **#54-991** 20+ In Stock

-

1

+

€227⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€227,00 prix unitaire
Qté 5-25	€200,60 prix unitaire
Qté 26-49	€184,80 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Fixed

Type d'Optique:

Cylindrical Tube

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):

240.00	
	Poids (g):
660	
	Construction:
Black Anodized Aluminum	
	Twin Ring Mount Adjustment Screw Pitch (mm):
0.5	

Filetage & montage

	Taille des optiques compatibles (mm):
20.0 - 55.0	
	Compatible Post:
M6 x 1.0	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Dispensé	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 247:
Contains SVHC(s)	

Description produit

- Conception de deux anneaux jumeaux
 - Versions fixe et ajustable disponibles
 - Idéaux pour les lasers HeNe
 - Nécessitent des [tiges](#) et [supports de tiges](#) pour le montage
- Conçus pour les [lasers HeNe](#), cette monture est idéale pour toute assemblée de tube optique. Le [support de tige métrique](#) est nécessaire pour le montage à une platine.

Informations techniques

