


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Plateau de Positionnement Rotatif et Lineaire, 2,44" de dia.



Linear-Rotary Positioning Stage, #38-198

Stock #38-198 CONTACT



1



€976,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€976,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Linear (X) & Rotary

Mécanisme:
English Micrometer

Position de la Vis:
Center Drive

Type:
English

Taille de Plateau (mm):

66.5 x 66.5
Course (pouces): 0.5
Course (°): ±5 (Fine), 360 (Coarse)
Filetage au Centre: 0.75" Dia. Thru
Construction: Aluminum Top and Base; Steel Tangent Arm Drive
Graduations (pouces): 0.001
Capacité de Charge, Normale (lbs): 5
Filetage: (4) 10-32 on 2" Dia. B.C.
Taille de Plateau (pouces): 2.62 x 2.62
Précision (pouces): 0.0001
Poids (lbs): 1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner