

TECHSPEC®

Filtre à Densité Neutre Réfléchissant; OD 2,5; 25 mm de dia.



Stock #43-811 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€50,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€50,00
Qté 6+
€40,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
2.5

Substrat: ☐ Float Glass
Traitement: Surface 1: Inconel
Réflexion (%): 55.00
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.60 Nominal
Transmission (%): 0.3
Type: Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.5
Ouverture Utile (%): 80
Neutralité: ±5% of Optical Density
Remarque: Optical density values are average over specified blocking wavelength range.
Planéité de Surface (P-V): 4 - 6λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme