

## 25 x 38mm, 75R/25T, Lame Séparatrice

Stock #46-706 3-4 JOURS- 1 + **€55,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€55,00

Qté 10+

€42,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Spécification du Traitement:**Surface 1: Dielectric,  $\pm 5\%$  R/T @ 550nm  
Surface 2: Uncoated**Construction:**

Plate

**Tolérance Dimensionnelle (mm):** $\pm 0.38$

**Dimensions (mm):**

25.0 x 38.0

**Bords:**

Cut

**Rapport Réflexion/Transmission (RT):**

75/25

**Substrat:** 

Float Glass

**Planéité de Surface (P-V):**

4 - 6λ

**Qualité de Surface:**

80-50

**Épaisseur (mm):**

1.50

**Type:**

Standard Beamsplitter

**Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

400 - 700

**Conformité réglementaire****RoHS 2015:**[Conforme](#)**Certificate of Conformance:**[Visionner](#)**Reach 235:**[Conforme](#)