

TECHSPEC® Lentille PCX 25mm de Diamètre x 125mm FL VIS 0° Bords Noircis



Stock **#47-351-INK** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€51,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€51,50
Qté 10+
€46,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 ±0.025

Distance Focale EFL (mm):

125.00 @587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 122.70
Traitement: VS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.50 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.28
Rayon R₁ (mm): 64.62
Ouverture Utile CA (mm): 24
f/#: 5
Ouverture Numérique NA: 0.10
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner